

LEDライト 取扱説明書

品番：EA758RP-5A

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。

■注意事項

【安全上、使用上の注意】



- ・本製品は携帯用の光源としての使用を目的としています。用途外の使用はしない。
- ・直接ライトの光を目にあてない。目を傷める原因になります。
- ・電池の極性の向きに注意して、電池を挿入すること。
- ・電池を交換する際は、全ての電池を交換し、古い電池と新しい電池を併用しない。
- ・落としたり投げたりするなど強い衝撃を与えないこと。
- ・長期間使用しない場合は、電池を取外すこと。
- ・分解、改造はしない。破損、ケガの原因になります。

■各部名称



■点灯/消灯方法

- ① スイッチをカチッと押込む度に下記の様に点灯モードが変更します。

消灯 → 白点灯 → 消灯 → 緑点灯 → 消灯 → 赤点灯

- ② 点灯した状態で、軽くスイッチを押すと下記の様に点灯モードが変更します。

白点灯 → 緑点灯 → 赤点灯

■電池交換方法

- ・テールキャップを反時計方向へ回して取外し、中の電池ホルダーを取出します。
- ・使い終わった電池を取出し、新しい電池を電池ホルダーにセットします。
電池ホルダーに記載の極性に合わせてください。
- ・電池ホルダーの凸部から本体に挿入し、テールキャップを時計回りに回して締めます。



■メンテナンス、保管

- ・本体のオリングにはグリスを塗布してください。
- ・汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をつけた布を硬く絞って拭いてください。シンナーなどの揮発性溶剤は使用しないでください。
- ・長期間使用しない場合は、電池を取外し、乾燥した室内で保管してください。

■仕様

明るさ	155ルーメン(白色)	電池寿命	約4.5時間(白色)	電源	単4電池×3(別売)
	77ルーメン(緑色)		約4.5時間(緑色)	IP値	IP64
	15ルーメン(赤色)		約10時間(赤色)	サイズ	φ36.5×149mm
照射距離	160m(白色)	光源	白色LED球	重量	105g(電池含まず)
	80m(緑色)		緑色LED球	材質	アルミ合金
	45m(赤色)		赤色LED球	付属品	ストラップ