

LEDペンライト取扱説明書

品番 EA758RS-102

ver1.0

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用いただきますようお願い致します。

安全上の注意／使用上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産等への損害を未然に防止するため必ずお守りください。

- | | |
|---|---|
| <p>警告 誤った取扱いをした場合、死亡や重傷を負う可能性があります。</p> <p>注意 誤った取扱いをした場合、軽傷や財産の損害を負う恐れがあります。</p> | <p>注意 誤った取扱いをした場合、軽傷や財産の損害を負う恐れがあります。</p> <p>注意 誤った取扱いをした場合、軽傷や財産の損害を負う恐れがあります。</p> |
| <p>禁止 このマークはしてはいけない「禁止」内容です。</p> | <p>強制 このマークは製品の取扱いにおいて必ず実行して頂く「強制」内容です。</p> |

- 警告**
- 光を直接目に当てないで下さい。
 - 分解・改造及び火中への投下などとはしないで下さい。
 - 故障や発火・感電等の原因となりますので、濡れた手で電池の交換をしないで下さい。
 - 液漏れ等により電池の液が目に入ってしまったときはすぐに多量のキレイな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。

- 注意**
- 強い衝撃を与えないで下さい。
 - 電池はなるべく新しいものを使用し、古い電池との併用は避けて下さい。
 - 使用後は必ずスイッチをお切り下さい。
 - 定期的に点検して下さい。
 - 極端な低温・高温及び湿気等の多いところでの保管はしないで下さい。
 - 乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。

お手入れ方法

柔らかい布で汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

仕様	
光源	LED球
使用電池	単6x3本（付属）
点灯パターン	ON/OFF（間欠点灯）※
明るさ	約12ルーメン
実用点灯時間	約24時間
照射距離	約18m
照射特性	散光（固定）
防塵・防水性能	IPX2
本体サイズ	φ9.5 x L165mm
本体重量	18.5g（電池除く）

明るさ 12_{lm}	点灯時間 24_h	照射距離 18_m	照射タイプ 集光	防水性能 IPX2	電池式 単6x3
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------



◆電池の交換について



- ①テールキャップを半時計方向に回して外します。
 - ②電池（+極側から）を本体へ挿入します。
 - ③テールキャップを時計方向へ回転し最後まで締め付けた後に半時計方向へ1～2回転緩めて下さい。
- ※間欠点灯式ライトの為テールキャップを最後まで締め付けると常時点灯します（スイッチは押せない状態になります）
キャップを緩めた状態ではスイッチを押している間のみ点灯します。

使用電池：単6アルカリ電池x3本（付属）※電池の⊕⊖を正しく入れて下さい。

替電池（別売）= EA758CL-10B：単6アルカリ電池x6本

◆使用方法

- 点灯パターン
- ①テールキャップを時計方向へ最後まで締めたとき = 常時点灯
 - ②テールキャップを①の状態から半時計方向へ1～2回転緩めたとき = テールスイッチを押している間のみ点灯（離すと消灯します）

照射特性：
散光（固定）
光色：
電球色



白飛びしにくい暖色系のLEDを採用。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

20.Aug