

LEDフラッシュライト取扱説明書

品番 EA758RS-12

ver1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

仕様	
光源	白色LED (NICHIA-144)
使用電池	単1×2本(別売)
点灯パターン	強 ⇒ 弱 ⇒ OFF
明るさ	強 約750ルーメン
	弱 約125ルーメン
点灯時間	強 約15時間
	弱 約100時間
照射距離	約150m(強)
照射特性	散光(固定)
防塵・防水性能	IP66
本体サイズ	φ57.5×256mm
本体重量	325g(電池含まない)
本体材質	アルミ合金



◆電池の入れ方・交換について



- ①テールキャップを半時計方向に回して外します。
- ②電池(+極側から)を本体へ挿入します。
- ③テールキャップを時計方向へ回してしっかりと締めて下さい。

電池残量が15%以下になるとインジケータが赤色に点灯します。(通常は緑色)
お早めに新しい電池と交換して下さい。
(※新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。)



◆点灯/消灯

スイッチを押すと強 ⇒ 弱 ⇒ OFFのパターンで点灯します。
任意のモードを選択しご使用下さい。

◆お手入れ方法

- ・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

20.Jan