

[充電式]LEDフラッシュライト取扱説明書

品番 EA758RS-4

Ver1.2

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用いただきますようお願い致します。

安全上の注意／使用上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産等への損害を未然に防止するため必ずお守りください。

警告 誤った取扱いをした場合、死亡や重傷を負う可能性があります。

注意 誤った取扱いをした場合、軽傷や財産の損害を負う恐れがあります。

禁止 このマークはしてはいけない「禁止」内容です。

強制 このマークは製品の取扱いにおいて必ず実行して頂く「強制」内容です。

警告

- 光を直接目に当てないで下さい。
- 強い衝撃を与えたり、分解・改造及び火中への投下などしないで下さい。
- 故障や発火・感電等の原因となりますので、濡れた手で充電電池の交換をしないで下さい。
- 液漏れ等により充電電池の液が目に入ってしまったときはすぐに多量のキレイな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。

注意

- 高出力製品の為、連続点灯時に本体が熱くなることがあります。異常ではありませんが長時間連続使用時は手袋を装着して下さい。
- 専用バッテリー以外は使用しないで下さい。
- 定期的に点検して下さい。
- 極端な低温・高温及び湿気等の多いところでの保管はしないで下さい。
- 乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。
- 初回使用時、新しい電池へ交換した時、長期間保管後に使用する場合は、必ず充電してから使用して下さい。

お手入れ方法

柔らかい布で汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

リチウムイオン電池のリサイクルについて

ご不要になったリチウムイオン電池は廃棄せずに「充電式電池リサイクル協力店」へお渡し下さい。詳細は一般社団法人(JBRC)や各自治体でご確認願います。



仕様	
光源	白色LED
使用電池	専用リチウムイオン充電電池
点灯パターン	強 ⇒ 中 ⇒ 弱
明るさ	強 約1500ルーメン
	中 約400ルーメン
	弱 約125ルーメン
実用点灯時間	強 約2時間
	中 約6.5時間
	弱 約15時間
照射距離	約230m (強)
照射特性	集散光 (ツイストフォーカス)
防塵・防水性能	IP66
本体サイズ	Φ52 x 234mm
本体重量	約375g (電池除く)
付属品	USB充電ケーブル、専用リチウムイオン充電電池
交換バッテリー	専用リチウムイオン充電電池(品番: EA758RS-4B)



◆使用方法 ※ご使用前にテールキャップを開けて頂き、リチウム電池に装着されている絶縁シートを取り外して下さい。

点灯パターン : 消灯時にスイッチを押すと点灯します。点灯パターンは以下のようになります。

照射特性 : 集散光 <ヘッド部を左右に回転する事で集散光の無段階調整が可能です。(ツイストフォーカス)>
(点灯パターン)



◆充電方法

①テールキャップを反時計方向に回して取り外します。

②付属のUSB充電ケーブルをバッテリーの充電ポートに差し込み充電を開始して下さい。バッテリーのランプ点灯色で充電状態が確認できます (赤色: 充電中、緑色: 充電完了)

③充電完了後はテールキャップを時計方向に回し、しっかりと締めて下さい。

電池残量が15%以下になるとインジケーターが赤色に点灯します(通常: 緑色) 残量が無くなる前に充電して下さい。

充電時間: 約5時間 / 電池寿命: 充放電約300回 (※)

※ACアダプタ(5V/2A)使用・100%充電時の目安です。使用環境によって変化しますので目安数値としてご参照ください。



◆バッテリー交換方法

①テールキャップを反時計方向に回して取り外します。

②バッテリーを固定しているリングを反時計方向に回してバッテリーを取り出し、新しいバッテリーを+ 極側から本体へ挿入します。

③固定リング及びテールキャップを時計方向へ回してしっかりと締めて下さい。



固定リングには約2x2mmの溝があります。取り外し・締め付けの際は先端の細いピンレンチやノズプライヤー等をご使用下さい。



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929