

# EA758SB-12(キー ホルダー型 LED ライト)取扱説明書

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。  
商品を安全にご使用頂く為にも、取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

## ⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

品番	本体カラー	LED色	明るさ
EA758SB-12	ブラック	白色	10ルーメン

## ◆各部の名称



ストラップ:  $\phi 2 \times 470\text{mm}$



## ◆特長

- ・超小型のLEDライト
- ・コンパクトでタフで非常に明るい便利なライトです。

## ◆仕様

- ・光源…LED球 ※LEDに替球はありません。
- ・使用電池…LR44電池 × 4個(付属)
- ・電池寿命…約96時間
- ・散光
- ・割れにくいポリカーボネイトレンズ
- ・クリップ、キーリング、ストラップ付
- ・12Bは赤と緑のフィルター付
- ※付属電池はモニター電池です。



## ◆点灯/消灯

ヘッドキャップを回転する事により、点灯／消灯を行います(右図)。  
※消灯時:ヘッドキャップを回し過ぎると外れますのでご注意下さい。  
※使用後は必ず消灯を確認して下さい。



## ◆電池の交換

- ①ヘッドキャップを”消灯”方向へ回して外します。
  - ②電池(十極側から)を本体へ挿入します。
  - ③ヘッドキャップを戻します。
- ※戻す際は、回し過ぎるとライトが点灯しますのでご注意下さい

## ◆お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。