

キーホルダー型 LEDライト
仕様
EA758SB-12 フィルター無
~~EA758SB-12B~~ フィルター付 (廃番)



●特長

- ・超小型のLEDライト
- ・コンパクトでタフで非常に明るい便利なライトです。
- ・EA758SB-12Bには、赤と緑のフィルターが付いています。

●仕様

- ・光源…LED球 1灯
- ・明るさ…フィルター無時: 10ルーメン
緑色フィルター使用時: 2.6ルーメン
- ・電源…ボタン電池(LR44) 4個(付属)
- ・電池寿命…96時間
- ・サイズ…約Φ18 X 55mm
- ・重量…26g (電池含む)
- ・防滴仕様
- ・アルミボディ
- ・クリップ、キーリング、ストラップ付

◆使用方法

- ・ヘッドキャップを時計方向に回すと点灯します。
- ・ヘッドキャップを反時計方向に回すと消灯します。
- ・フィルターはヘッドキャップに被せてご使用ください。

◆電池の交換

- ・ヘッドキャップを回して外します。
- ・LEDライト部分を外します。
- ・電池の方向を確認し、新しい電池を挿入します。
- ・電池の上にLEDライト部分を乗せます。
- ・ヘッドキャップを元どおり取付けます。
- ・電池交換時、全ての電池を新しいものに交換してください。
- ・新旧の電池、異なるメーカーの電池は混用しないでください。



○使用上の注意

- ・電池の液が目に入った時は、失明や障害を受ける可能性がある為、
すぐに水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- ・使い切った電池は必ず器具から取り出してください。
- ・光を直接目に当てないでください。目を傷める原因となりことがあります。
- ・電池の仕様指示に従ってください。
- ・電池の電極の方向は正しく入れてください。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・定期的に点検してください。(点灯・液漏れなど)
- ・長期間使用しない時は、電池を取り出して保管して下さい。
- ・極端な低温・高温、及び湿気や埃の多いところ、また直射日光に当たるところ(窓辺・車内など)での
ご使用、保管は避けてください。本体の変形・変色・電子回路の故障の原因となります。
- ・お手入れは柔らかい乾いた布をご使用ください。
汚れのひどい場合は、中性洗剤を付けた布を固く絞ってお拭きください。
シンナー・ベンジンなど揮発性溶剤は使用しないでください。