

EA758SB-2 [充電式]LEDクリップライト

○仕様

- ・ USBプラグ充電式
- ・ 光源…白色LED球×1、赤色LED球×1
(LED球に替え球はありません)
- ・ 電源…リチウム充電電池(内蔵)
- ・ 明るさ…70ルーメン(最大)
- ・ 連続点灯時間…下表参照
- ・ 材質…ポリマー樹脂
- ・ 防水…IPX4
- ・ サイズ…81×35×17(H)mm
- ・ 重量…54g(充電電池含む)

○機能

- ・ 白色(強、弱)、赤色(強、弱)連続点灯

○使用方法

- ・ 点灯・消灯
スイッチを押すと、弱→強→消灯の順に操作できます。
- ・ 色の切替
スイッチを長押しすると、白色LED・赤色LEDの切替ができます。

○充電方法

キャップを外し、USBコネクタをパソコン等に差し込んで下さい。
満充電は2.5時間です。

○参照

LED球	明るさ	ルーメン	点灯時間
白色	強	70	3.5時間
	弱	10	24時間
赤色	強	0.5	16時間
	弱	0.2	65時間

○各部名称

