

EA758SB-21Y LEDフラッシュライト取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

【仕様】

- 光源…高輝度LED球7灯
- LEDに替球はありません
- 明るさ…67ルーメン
- 電源…単3アルカリ電池×4本(別売)
- UL規格適合品
- 防滴仕様
- LED球寿命…約10万時間
- 電池寿命(最大)…155時間
- ポリカーボネートレンズ(キズ防止コーティング)
- 耐衝撃性樹脂ボディ
- 付属品…ストラップ

【各部の名称】



【電池の交換方法】

1. ヘッドキャップを反時計方向へ回し外します。
2. LEDライトユニットを外します。
3. 電池の極性を確認し、正しく本体へ挿入します。
4. LEDライトユニットを本体へ戻し、ヘッドキャップを閉めます。

※アルカリ電池にてご使用下さい。

また、電池の交換は全ての電池を交換して下さい。



注意: 誤った電池の取り付けは、爆発や液漏れ、怪我の原因となります。

古い電池と新しい電池を混用しないで下さい。

また、極性を間違えない様十分ご注意下さい。

もしライトが点灯しない等、操作上で不具合がある場合は、まず電池をご確認下さい。

【点灯／消灯】

1. テールスイッチを押し込むと点灯します。
 2. 再度テールスイッチを押し込むと消灯します。
 3. 消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
- ※ご使用後は必ず消灯をご確認下さい。



【メンテナンス】

石鹼水や水で軽く洗えます。決して溶剤は使用しないで下さい。


ヘッド部のオーリングには、シリコングリースを塗布して下さい。

また、ライト内部は常に乾燥、且つ、綺麗にする様心掛けて下さい。

もしライトが正常に作動しなければ、電池残量不足、劣化や取り付けが正しいかをご確認下さい。

注意: 危険性のある地域での使用について

- 爆発の危険性のある地域／区域では開けないで下さい。
- 電池の交換は適切に、また、正しく行って下さい。(【電池の交換方法】参照)
- 清掃は湿った布で安全な場所にて行って下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929