

EA758SB-43(充電式LEDライト)

※~~EA758SB-43~~は取扱中止商品です。

品番	名称
EA758SB-43	本体セット
EA758SB-43B	交換バッテリー

◆仕様

- ・光源…白色LED球、青色LED球2個
※LEDに替球はありません。
- ・明るさ…145ルーメン
- ・電源…リチウムイオン充電電池
- ・バッテリーは約500回充電可能
- ・電池寿命…約3時間
- ・集光
- ・サイズ…191×127×165(H)mm ・レンズ径…95mm
- ・重量…870g(充電池含)
- ・材質…ABS樹脂
- ・ポリカーボネイトレンズ
- ・FM規格適合品
- ・防水性能…IPX7
- ・青色LEDは点滅切替式
- ・付属品…ショルダーベルト、充電器、AC・シガーライターDCアダプター



◆各部の名称



◆充電方法

最初にご使用になる前に、満充電してからご使用下さい。

- ①本体を充電器にセットしてください。(前からスライドさせてカチッと音がするまで)
- ②ACアダプターを充電器にセットし、コンセントに差し込んで充電してください。
(DCアダプター使用で12V車のシガーライターからの充電もできます)
- ③充電ランプの赤LEDが点灯時には充電しています、緑LEDが点灯したら充電完了です。

◆使用方法

- ①充電器のラッチボタンを押しながら本体を前にずらして、外してください。
- ②白色LEDライトはスイッチを右または左へ倒すと点灯、再度右または左へ倒すと消灯します。
- ③テールランプも同時に点灯(または点滅)しますので背後からの居場所の確認ができます。
スイッチを左に倒すと点灯、右に倒すと点滅します。

◆その他の付属品

- ・ストラップ…ストラップフックに掛けて使用してください。
シートベルトタイプのクイックリリース機能が付いています。
- ・取付ネジ…充電器の固定時にご使用下さい。