

品番 EA758SD-15
品名 [充電式] LEDライト



充電器、ACアダプター付

【仕様】

- 本体セット
- 光源…LED球 (50,000 hour LED)
- 明るさ…425ルーメン (強)、200ルーメン (中)、100ルーメン (弱)
- 照射距離…322m (強)、219m (中)、155m (弱)
- 電源…ニッケル水素充電電池
- 電池寿命…約3時間 (強)、約5.5時間 (中)、約10時間 (弱)、約7.5時間 (点滅)
- 散光
- サイズ…φ45×215mm
- 持手部太さ…約30mm
- 重量…362g (充電電池含)
- 材質…アルミ
- 充電器、ACアダプター付
- 強、中、弱の3モード点灯式
- 点滅機能付
- 防雨仕様
- 円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。
- 交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。



円形のヘッド部分に付属のリングをつけることで、転がりを防ぎます。