

EA758SE-1(LEDヘッドライト)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



使用上の注意

- ・乾電池は新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。また、直接人や動物の目に向けしないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

●特長

軽量でハイパフォーマンスです。
光の強弱切替えができます。
ポリカーボネイド製のボディとレンズで耐衝撃性に優れています。
水深1mで1時間の防水機能があります。
30m以上で光の焦点が合います。

●仕様

光源…5W白色LED球
明るさ…14.5ルーメン(強)、6ルーメン(弱)
電池寿命…連続6時間(強)、連続24時間(弱)
電源…単4アルカリ電池2本(テスト電池付属)
レンズ径…φ28mm
サイズ…57×46mm
重量…81g(電池含)
防水機能
ヘッド部角度調整可能
ゴム製ヘッドバンド付属(※表面は布製です。)

●各部名称



●電池のセット


電池蓋を矢印の方向へ開けます。
単四アルカリ電池をマーク通りに極性を正しくセットします。
電池蓋を元に戻します

●操作方法

スイッチを押すと弱点灯します。
スイッチをもう一度押すと強点灯します。
スイッチを再度押すと消灯します。
お好みでライトの向きを上下に調整してください。

●ケア&メンテナンス

リングは柔らかいきれいな布で汚れを取りリングが傷つかないようにしてください。
電池蓋が開け難い時はリングにシリコングリスを薄く塗布してください。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06)6532-6226 FAX: (06)6541-0929