

EA758SE-3A LEDヘッドライト取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 長時間使用されない時は電池をはずして下さい。

仕様

- 光源…LED球×1個
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…CR123A電池×2本(別売)
- 材質…ボディ:アルマイト、レンズ:ガラス
- 防水性能…IPX4
- 散光
- サイズ…93(W)×66(D)×31(H)mm
- 重量…187g(電池含)
- 付属品…布製・ゴム製ヘッドバンド

各部名称



注意

- 長時間使用すると本体が熱くなります。取り扱いに十分配慮して下さい。
- 発熱を抑えるには低い光度で使用して下さい。
- 充電式電池は使用しないで下さい。

電池の挿入方法

- ① スイッチを反時計方向に回して外します。
- ② 電池を(+極側から)を本体へ挿入します。
- ③ スイッチを時計方向に回して閉めます。



使用方法(初期設定時)

- 一時点灯と連続点灯ができます。
- 一時点灯: スイッチを軽く押す(クリック音なし)と点灯し、手を離すと消灯します。
- 連続点灯: 高光度、中光度、低光度の各モードに切り替えが可能です。
- 高光度: スイッチを「カチッ」と鳴るまで押すと高光度で点灯します。
スイッチをもう一度押すと消灯します。
- 中光度: スイッチを軽く1回押し、連続して2回目を「カチッ」と鳴るまで押すと、中光度で点灯します。
スイッチをもう一度押すと消灯します。
- 低光度: スイッチを軽く2回押し、連続して3回目を「カチッ」と鳴るまで押すと、低光度で点灯します。
スイッチをもう一度押すと消灯します。

発光パターンの切り替え

本機は3パターンの発光パターンに切り替え可能です。

- ① 高光度⇒中光度⇒低光度
- ② 高光度
- ③ 低光度⇒中光度⇒高光度

初期設定では①に設定されています。

パターンの切り替えはスイッチを軽く9回押し、連続して10回目を「カチッ」鳴るまで押すと変更できます。

初期設定でこの手順を行うと①⇒②にパターンが変更され、
もう一度行くと②⇒③に さらにもう一度行くと③⇒①に戻ります。
スイッチ操作はパターン①・③も同様です。

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

※ヘッド角度は右図のように調整可能です。



株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

20.Apr.