

EA758SE-46 [充電式]LEDヘッドライト 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0



注意

- ・専用バッテリー以外は使用しないで下さい。
- ・本体はもちろんの事、充電電池を火中へ投じないで下さい。
- ・照度が高いので点灯中直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・子供の手の届かないところへ保管して下さい。
- ・強光度で長時間使用すると熱くなりますが、故障ではありません。
- ・点灯させたままでレンズ面を下にして、平らな面、可燃物の上に置かないで下さい。
- ・移動、保管中に点灯しないようにして下さい。
- ・付属の充電ケーブル以外で充電しないで下さい。

仕様

- 光源…LED球×1個
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…リチウムポリマー電池
※交換用充電電池はありません。
- 散光
- サイズ…68.5×24.6×28.7mm
- 重量…45.4g
- 付属…USB充電ケーブル、
布製・ゴム製ヘッドバンド、
デュアルロックファスナー
- バンド幅…15mm(布製・ゴム製)
- 防水性能…IPX4

明るさ	ルーメン	連続使用時間
強	180lm	4.5時間
弱	35lm	21時間
点滅	180lm	4.5時間

各部名称



◆ヘッドバンド、デュアルロックファスナー取付方法

①ヘッドバンド取付方法

- ・本体クリップ部にある部分A(図1)にバンドを引っ掛けます。(完成図:図2)

図1



図2



②デュアルロックファスナー取付方法

- ・本体両サイドにあるつまみを押し上げ、クリップ部を外します。(図3)
- ・本体裏面にデュアルロックファスナーを付けます。(図4)

図3



図4



◆ヘッドの可動域

ヘッドは180°まで調節可能です。



◆充電方法

本体側面にあるUSB差込口の形状に従ってUSBケーブルを差し込み(図5)、もう片方をUSBポートに差し込みます。

※ライトを消して充電して下さい。
※充電後はUSB差込口にキャップをして下さい。

図5



充電中は赤色に点灯



充電完了後は緑色に点灯

●充電お知らせ機能付

充電残量が5分になるとライトは3回点滅してから、30秒間点灯をライトが消えるまで続けます。充電をして下さい。

◆照射パターン

①明るさ(強・弱)の切替方法

- ・スイッチを押して1.5秒以内に連続でスイッチを押すと
弱 → 強 → 消灯 → 弱 …(以降繰返し)
- ・スイッチを押した後、2秒以上間隔をあけてスイッチを押すと消灯します。

②点滅モードへの切替方法

- ・点灯中、3秒以上長押しすると、点灯モード⇔点滅モードの切り替えができます。

③メモリ機能

- ・消灯後、再びスイッチを押すと最後に使用していたモード(点灯モード弱もしくは点滅モード)いずれかが点灯します。

例:「点灯モード強」の状態が消灯すると、次回「点灯モード弱」で点灯します。

照射イメージ


弱

強



◆お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

21.Jan