

# EA758SE-9 [充電式]LEDヘッドライト 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0



## 注意

- ・専用バッテリー以外は使用しないでください。
- ・本体はもちろんの事、充電電池を火中へ投じないでください。
- ・照度が高いので点灯中直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・子供の手の届かないところへ保管してください。
- ・強光度で長時間使用すると熱くなりますが故障ではありません。  
熱を下げるには光度を下げてください。この反射熱によってやけどすることはありません。
- ・点灯させたままでレンズ面を下にして、平らな面、可燃物の上に置かないでください。
- ・移動、保管中に点灯しないようにしてください。

## 仕様

- 光源…LED球×1個  
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…リチウムイオン充電電池
- 材質…ボディ:アルミニウム  
レンズ:ガラス
- 散光
- サイズ…102.4(W)×79.2(D)×30.5(H)mm
- 重量…230g(電池含)
- 付属…USB充電ケーブル、  
布製・ゴム製ヘッドバンド、  
白・緑・赤レンズ
- 連続使用時間  
強…1.5時間  
中…2.75時間  
弱…20時間

## 各部名称



## 充電方法

先に電池蓋を反時計方向に回して外し、充電電池の **+** 極を先にして入れ蓋を取り付けてください。  
(下左図参照)

電池を入れる前に極を必ず確認してください。



①本体下にあるラバーカバーを外すとUSBマイクロポートと充電表示ランプが見えます。(上中図参照)

②本体のUSBマイクロポートに充電ケーブルを差し、  
他方をPC又は他のUSBポートに差す。(上右図参照)

\* LED充電表示ランプが赤色であれば充電中で、緑が点灯すれば充電完了です。

\* ライトを消して充電してください。

\* 過充電防止回路付です。充電時間は約5時間で満充電です。  
(出力1000mA時の値、一般のPCは100~500mAです)

## 一時点灯/点灯/消灯

ヘッドライトのスイッチを軽く押すと一時点灯し、押し切ると点灯します。

又、光度の組み合わせを替えることができます。

(工場出荷時は不揃いに強、中、弱に設定されています。)

### ・光度の切り替え

強光度: スwitchを軽く押すか押し切ると点灯します。消す時は再度押してください。

中光度: スwitchを軽く早押しし、次に(0.4秒以内)押し切ると点灯します。消す時は再度押してください。

弱光度: スwitchを軽く2回(0.4秒以内)早押しし、次に(0.4秒以内)押し切ると点灯します。

消す時は再度押してください。

・**組合わせの切り替え**

消灯させ9回早押し、10回目に押し切り消灯するのを待ち、手を離すと組合わせが下記の様になります。

強光度、中光度、弱光度⇒強光度のみ⇒弱光度、中光度、強光度

◆**レンズカバーに交換レンズを取り付けてください。**

白:取り付けると集光から散光になります。

緑:煙の発生している所に有効です。

赤:暗所でも視認性が良好です。

\* 使用しない時は電池蓋の反対側に取り付け保存してください。

◆**ヘッドの可動域**

ヘッドは上下で90° 移動します。



◆**お手入れ方法**

・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。

・オーリング、その他摩擦が生じる場所は薄くシリコングリスを塗ってください。



改造はしないでください。

●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。

●ご使用者が怪我をする場合があります。

●作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

17.Nov.