

品番 EA758SG-10
品番 LEDコンパクトライト



【仕様】

- 光源...LED球 (電球寿命3万時間)
- 明るさ...45ルーメン
- 照射距離...41m
- 使用電池...単4電池×1本(テスト電池付属)
- 電池寿命...約2時間15分
- 照射パターン...点灯
- 散光
- サイズ...φ15×90mm
- 重量...30g(電池含)
- 防水性能...IPX4(防沫形)
- 1mの耐衝撃性
- テールスイッチ
- クリップ、首かけストラップ(400mm)付



【点灯／消灯】

1. テールスイッチを押し込むと点灯します。
2. 再度テールスイッチを押し込むと消灯します。
3. 消灯時にテールスイッチを軽く押すと点灯し、離すと消灯します。
(押す/離すを繰り返す事により、点滅灯としてご利用出来ます。)



※上記写真のコンパクトライトは、旧モデルです。
新モデルは、クリップの上部からも挟める様に
クリップ形状が変更しています。

【電池の交換方法】

1. テールキャップを反時計方向へ回し外します。
2. 電池の極性を確認し、本体内部へ挿入します。



3. テールキャップを本体へ戻ししっかり閉めます。