

EA758CL-10、SG-20、-21(LEDペン型ライト)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

品番	本体カラー	LED色
EA758CL-10	ホワイト	白色
EA758SG-20	ブラック	白色
EA758SG-21		赤色

廃番

◆仕様

- ・光源…LED球
※LEDに替球はありません。
- ・明るさ…11ルーメン
- ・使用電池…AAAA電池×3本(付属)
※付属電池はモニター電池です。
※替電池はEA758CL-10B(6本入)です
- ・電池寿命…約24時間
- ・散光
- ・アルミボディ
- ・保護キャップ付

◆各部の名称



◆点灯/消灯

- ・テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。
 - ・テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
- ※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆電池の入れ方

- ① テールキャップを反時計方向へ回して外します。
 - ② 電池(+極側から)を本体へ挿入します。
 - ③ テールキャップを閉めます。
- ※完全に閉め込むとライトは点灯します

◆お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-092