

EA758SG-38 防水LED超強カライト取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- 点灯中、直接レンズを見ないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆ 特徴

- 高光度で2200ルーメンの明るさです。

◆ 仕様

- 光源…白色LED球×2灯
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…CR123A電池×4本(付属)
- 材質…本体:アルミニウム
レンズ:無反射ガラス
- 水深1.5m防水仕様(IPX7)
- 散光
- サイズ…Φ60×220mm
- 重量…482g(電池含)
- 付属…ストラップ



◆ 電池の入れ方

- ①テールキャップを左(反時計)に回し外します。
- ②CR123A電池を⊕極を先に4個直列に入れてください。(下記図参照)
- ③テールキャップを時計方向に回し閉めてください。



◆ 一時点灯

- テールスイッチを軽く押すと点灯し、手を放すと消灯します。

◆ 点灯/消灯

光のモード(初期モード)は**高光度モード**→**ストロボモード**→**低光度モード**と切り替えることができます。

- **高光度モード**: テールスイッチをカチッと音がするまで押すと高光度で点灯します。消灯する時はカチッと音がするまで押すと消灯します。
- **ストロボモード**: テールスイッチを1度半押しし、続けて2度目にカチッと音がするまで押すとストロボで点灯します。消灯する時はカチッと音がするまで押すと消灯します。
- **低光度モード**: テールスイッチを2度早押しし、続けて3度目にカチッと音がするまで押すと低光度で点灯します。消灯する時はカチッと音がするまで押すと消灯します。

◆モード設定変更機能

初期設定モードの**高光度**→**ストロボ**→**低光度モード**ですが、

②**高光度モード**・③**低光度**→**中光度**→**高光度モード**の3段階のモード変更が可能です。

②高光度モード

初期モードで消灯の状態からテールスイッチを9回半押しし、続けて10回目は半押ししながら約2秒間キープすると高光度モードとなり消灯します。これで設定は完了となり、次回からテールスイッチをカチッと音がするまで押すと高光度で点灯します。消灯する時はカチッと音がするまで押すと消灯します。

③低光度モード→中光度モード→高光度モード

- ・**低光度モード**: 上記、高光度モードで消灯の状態から、テールスイッチを9回半押しし、続けて10回目は半押ししながら約2秒間キープすると低光度モードとなり消灯します。次に、テールスイッチをカチッと音がするまで押すと低光度で点灯します。消灯する時はカチッと音がするまで押すと消灯します。
- ・**中光度モード**: テールスイッチを1度半押しし、続けて2度目にカチッと音がするまで押すと中光度で点灯します。消灯する時はカチッと音がするまで押すと消灯します。
- ・**高光度モード**: テールスイッチを2度早押しし、続けて3度目にカチッと音がするまで押すと高光度で点灯します。消灯する時はカチッと音がするまで押すと消灯します。

※初期モードへの戻し方

上記、低光度モードで消灯の状態から、テールスイッチを9回半押しし、続けて10回目は半押ししながら約2秒間キープするとストロボモードとなり消灯します。次に、テールスイッチをカチッと音がするまで押すと高光度で点灯します。これで初期モードに戻っている状態です。



- ・高光度で長時間使用すると熱くなります。これは故障ではありません。他の同等のサイズ、性能をもつライトも熱を持ちます。
- ・使用中の熱を減らすには出力(光度)を下げてください。

◆お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。



- 改造はしないでください。
- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
 - ご使用者が怪我をする場合があります。
 - 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

17.Jun.