

EA758SG-41(LEDライト)取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

- ・光源…LED球
※LEDに替球はありません。
- ・照射パターン…点灯
- ・使用電池…単3×2本(付属)
- ・照射距離…集光: 150m
散光: 38m
- ・集光
- ・材質…アルミ

◆各部の名称



◆電池の入れ方

- ①テールキャップを反時計方向へ回して外します。
- ②電池(+極側から)を本体へ挿入します。
- ③テールキャップをしっかり閉めます。



◆点灯/消灯

- ・スイッチボタンをカチッと押し込むと点灯します。再度、押し込むと消灯します。
- ・点灯時にスイッチボタンを軽く押すと、一時消灯します。

◆集光/散光切り替え



ライトの先端部分を前後にスライドさせることで、
集光、散光の切り替えができます。

◆お手入れ方法

- ・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929