


# EA758SG-51 (充電式LEDライト) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。 Ver 1.0

## ◆仕様

- ・光源…LEDチップ
- ・電源…リチウムイオン充電電池
- ・充電時間…約3.5時間
- ・電池寿命…強:1.25時間、中:2.5時間、  
弱:4.5時間、点滅:3時間
- ・サイズ…φ32×150mm
- ・重量…148g
- ・材質…アルミニウム
- ・耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
- ・充電器、ACアダプター、取り付けねじ付
- ・点滅機能付
- ・散光

## ◆各部名称



### 〈警告〉

#### ■充電器

火災、爆発、火傷の危険

充電器は改造・修理をしたり、火中に廃棄したり、短絡したりしないで下さい。  
着火、爆発、漏れ、高温が起こり、けがの原因となります。

■LEDライトまたは充電器をご使用になる前に、下記指示事項をよく読み、必ず守って下さい。

- ・LED光線をじっと見ないで下さい。目を傷める場合があります。
- ・火災、感電、怪我の危険を軽減する為、本充電器を他の付属品や装置に使用しないで下さい。
- ・定期的な清掃や保守点検の際は、LEDライトを充電器から取り外して下さい。  
LEDライトや充電器を改造、又は、自身で修理しないで下さい。
- ・バッテリーがひどく損傷または完全に摩耗した場合でも、バッテリーを焼却しないで下さい。  
火中では爆発する場合があります。
- ・バッテリーの取り扱いには慎重に行い、くれぐれも短絡は避けて下さい。
- ・本製品を点灯装置以外に使用しないで下さい。



### 〈注意〉

- ・最初に使用する前に、満充電してからご使用下さい。(約3.5時間)
- ・最大限のバッテリー能力を発揮する為に、何度か充電と放電を繰り返すことが  
必要な場合があります。
- ・過充電することはありませんので、いつでも使用可能な状態に保っておくことが出来ます。
- ・電池は満充電状態を維持する為に、電力が発生します。
- ・ライトと充電器との接触部は常に清浄にして下さい。  
接触不良は、充電器の誤作動の原因となります。

#### ■リチウムイオン充電電池のリサイクル・破棄方法について

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に  
設置されているリサイクルボックスへ投函して下さい。

リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JRBC)や自治体で確認して下さい。

## ◆充電方法

- ① ライトを消灯し、充電器内へ挿入します。
- ② ライト本体にある三角形のプレートを充電器側へ向け、  
ライト胴体を充電器のアームの間へ滑らせます。  
三角形のプレートを充電器の  
三角形の切り込みへはめ込みます。
- ③ 充電器の赤色LEDが点灯すれば、充電中です。  
ライトが充電器にセットされている間は満充電後も、  
点灯し続けます。(約3.5時間で満充電になります)



赤色LED



三角形プレート

#### ◆充電器の固定

充電器は、壁面等に取り付可能な設計となっています。  
充電器の固定用に、セルフタッピングねじ(4.1×50mm)が2本付属しています。  
板金上に取り付ける場合のねじ下穴寸法は1/8”(3.2mm)です。  
穴を開ける前に、ライトの装着と取り出しが可能な  
スペースがあることを確認して下さい。

取付穴2箇所



#### ⚠️ 〈注意〉

充電器はビニール製品や、熱に弱いものの近くに置かないで下さい。  
充電器は基本的にどの向きでも設置可能ですが、  
最も安全な向きは、セットした本体が  
縦向きで、レンズが上になる設置方向です。  
ただし、レンズが下向きになるような設置はしないで下さい。

#### ◆使用方法

- ① スイッチを1回押すと点灯します。  
また、素早く2回押す(ダブルクリック)と点滅します。  
再度スイッチを押すと消灯します。
- ② スイッチを長押しすると、強モード→中モード→弱モード→中モード→強モード…の順に変化します。  
希望するモード中にスイッチを離すと、そのモードが保持され、点灯し続けます。
- ③ 消灯状態でスイッチを軽く押すと、一時点灯します。

※ ご使用後は必ず消灯をご確認下さい。



**注意** 長時間使用すると本体が熱くなります。取り扱いに十分配慮して下さい。  
発熱を抑えるには低い光量で使用して下さい。



改造はしないで下さい。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL:(06)6532-6226 FAX:(06)6541-0929

19. Dec.