

# EA758SG-8 LEDペン型ライト取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



## 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

## ◆ 特徴

- ・垂直に置きランタンとしても使用できます。

## ◆ 仕様

- 光源…白色LED球×1灯  
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単四電池×2本
- 連続使用時間…6.5時間
- 材質…本体:アルミニウム  
レンズ:ポリカーボネート
- 水深1m防水仕様(IPX4)
- 明るさ…65ルーメン(散光)
- サイズ…Φ15×150mm
- 重量…53g(電池含)
- 付属…ストラップ、ホルスター



## ◆ 電池の入れ方

- ①テールキャップを左(反時計)に回し外します。
- ②単四電池を⊕極を先に2個直列に入れて下さい。(下記図参照)
- ③テールキャップを時計方向に回し閉めて下さい。

各部名称



## ◆ 一時点灯

- ・テールスイッチを軽く押すと点灯し、手を放すと消灯します。

## ◆ 点灯/消灯

- ・テールスイッチを押し切ると連続点灯し、再度押し切ると消灯します。

## ◆ ランタンモードで使用

- ・点灯させ片手でボディを持ち、ヘッドキャップを前面方向に引くと360°光が現れます。テールキャップを引き出してライトを立たせてください。

ヘッドキャップ



テールスイッチ

ランタン使用図

## ◆ お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。  
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。
- ・オリング、他摩擦の生ずる所はシリコングリスを薄く塗布して下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

17.Dec.