

EA758VE-10A(LEDフラッシュライト[白・赤・緑])取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。
- ・爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。
火災や爆発を起こす危険性があります。
- ・点灯させたまま伏せて直立させないで下さい。発火する恐れがあります。

◆仕様

- 光源…白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)
※LED球に替球はありません。
- 使用電池…単3電池×2本(テスト電池付属)
- 電池寿命…強:約2時間、弱:約11時間
- 照射距離…強:約190m、弱:約57m
- 材質…本体:アルミニウム合金、 オーリング:EPDM
レンズ:ポリカーボネート
- 防水性能…防浸型(IPX7)
- 散光
- ハイカーボンスチール製クリップ付
- 白色LEDのみ明るさ強弱パターン切替可能
- ヘッド部分のダイヤルを回して、白色、赤色、緑色に切替可能
- 航空機にも使用されるアルミニウム合金製なので頑丈です。



◆各部名称



◆電池の入れ方

- ①テールキャップを反時計方向へ回して外します。
- ②電池を本体へ挿入します。
テールキャップに記載されている電池マークの方向に従い、電池を入れてください。
- ③テールキャップをしっかり閉めます。

⚠ 電池の向きを間違えると点灯しません。

◆点灯/消灯

- ・白色LED: ボタンをカチッと押し込むと点灯します。
再度、押し込むと消灯します。
消灯時にボタンを半押しすると、一時点灯します。

点灯パターンとプログラムは以下の種類があります。

	点灯パターン	プログラム設定の プッシュ回数	設定完了時の 発光回数
プログラム1(初期設定)	強→ストロボ→弱	8回	1回
プログラム2	強のみ	10回	2回
プログラム3	強→弱	12回	3回
プログラム4	弱→強	14回	4回

ボタンを続けて半押し(0.5秒以内)していくと、点灯パターンが変わります。(プログラム2を除く)

(2ページに続く)

・プログラムの設定方法

消灯時に、設定したい各プログラムごとに決まったプッシュ回数を押します。
その際、**最後の1回のみ**ボタンがカチッというまで押してください。
(※プログラム2に切り替える場合、10回のうち9回は半押し、**最後の1回のみ**カチッとボタンを押します。)

設定が完了すると点灯が消え、約2秒後にライトが所定の回数発光します。
(※プログラム2に設定が完了した場合は、2回発光します。)

・色の切替: 本体のダイヤルを回して行います。

左(I): 白色LED 中(II): 赤色LED 右(III): 緑色LED



・赤色、緑色LED: ボタンをカチッと押し込むと点灯します。
再度、押し込むと消灯します。
消灯時にボタンを半押しすると、一時点灯します。

※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆オーリングシールのメンテナンス

- ・キズをつけないように、ゆっくりとオーリングを外します。
- ・オーリングに断裂や凹凸がある場合はオーリングが傷んでいますので、使用しないで下さい。
- ・ゴミが付着していないことを確認し、オーリング全体にシリコングリスを塗ってください。
- ・オーリングにシリコングリスを塗る時は、オーリングが本体と接している部分も塗ってください。
- ・気体のスプレーシリコンは使わないでください。
- ・必ず、グリス状のシリコンを使用し、量は控えめに使用してください。

◆お手入れ方法

- ・柔らかい清潔な布で、本体、テールキャップのねじ部分と内側を拭いてください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。**



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

2017 Nov.