

EA758VE-21A(LEDフラッシュライト)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



使用上の注意

- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。
- ・爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。
火災や爆発を起こす危険性があります。

◆仕様

- 光源…LED球（LED球に替球はありません）
- 使用電池…単4電池×1本（テスト電池付属）
- 電池寿命…2時間30分（強）、4時間（弱）
- 散光
- 材質…アルミニウム合金
- ペンクリップ付
- 照射距離…55m（強）、24m（弱）



◆各部名称



テールキャップに記載されている電池の方向に従い、電池を入れます。

◆電池の入れ方

- ①テールキャップを反時計方向へ回して外します。
- ②電池（+極側から）を本体へ挿入します。
- ③テールキャップをしっかり閉めます。

◆点灯/消灯

- ・スイッチボタンをカチッと押し込むと点灯します。再度、押し込むと消灯します。
 - ・消灯時にスイッチボタンを軽く押すと、間欠点灯します。
- ※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆リングシールのメンテナンス

キズをつけないように、ゆっくりとリングを外します。
リングに断裂や凹凸がある場合はリングが傷んでいますので、使用しないで下さい。
ゴミが付着していないことを確認し、リング全体にシリコングリスを塗ってください。
リングにシリコングリスを塗る時は、リングが本体と接している部分も塗ってください。
気体のスプレーシリコンは使わないでください。
必ず、グリス状のシリコンを使用し、量は控えめにして使用してください。

◆お手入れ方法

- ・乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにしてください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

22.Nov Ver.1.0