

EA758WB-24/EA758WB-25 LEDヘッドライト(防爆構造)取扱説明書

Ver 1.2

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用しない時は電池を外して下さい。


◆仕様

- 本体カラー…EA758WB-24:イエローカラー
EA758WB-25:ブラックカラー
- 光源…白色LED球×1個
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単4電池×3本(付属)
- 材質…ポリカーボネート
- 防水性能…IPX4
- 集光
- サイズ…57(W)×41(D)×45(H)mm
- 重量…100g(電池含)
- 付属品…布製・ゴム製ベルト
- ベルト幅…25mm



UL規格: Class 1 Div.1, Grps. A, B, C, D
(※日本国内の防爆規格は取得していません)

◆各部名称



爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。
火災や爆発を起こす危険性があります。

◆電池の入れ方

- ① 本体裏側にある電池の蓋を外します。
本体上の透明プラスチックA部を上にもと、電池カバーが外れます。



- ② 新しい単4電池3本を±極の向きに注意して交換して下さい。
(電池ボックスの底に+-マークが印字されています。)
- ③ 電池カバーを閉じると完了です。

◆使用方法

スイッチを押すと高光モードで点灯します。
1秒以内に押すと光源が高光モード⇒低光モード⇒点滅モード⇒消灯と順次切り替わります。
モードを切り替えて1秒後にスイッチを押すと消灯します。

- ※ ヘッド角度は右図の様に可変できます。(約40°)
可動域以上に開けると破損します。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

25.Apr