

ELPA
LED
elpaball mini
エルパボール

LED 装飾電球

シャンデリア
タイプ

省エネ・長寿命

17 mm
口金のサイズを
ご確認ください

クリア
電球色相当
WARM WHITE

消費電力 1.2w



点灯イメージ

E17
口金

LDC1CL-G-E17-G327

LED 装飾電球

シャンデリアタイプ

屋内用

特長

●光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

警告

- 紙や布など燃えやすいものに近づけないでください。【火災の原因】
- 取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。【感電の原因】

注意

- 当製品は表示・装飾用として設計されており、照明を目的としたご使用には適していません。
- 屋外または水のかかる場所では使用しないでください。【故障の原因】
- センサー付の機器によっては反応しない場合があります。
- インバーター式の器具では一部ご使用いただけない場合、または本来の性能が発揮できない場合があります。
- 調光機能のついた器具や回路には対応しておりませんので使用しないでください。【100%点灯でも使用不可】
- 直流電源では絶対に使用しないでください。
- 製品の特性上、ガラスグローブと口金との間に接着剤がありますが、ご使用において問題はありません。
- 光を長時間直視しないでください。【目の痛みの原因】
- 電子点滅器をご使用の場合、点灯回路の容量を確認の上、LED電球専用の電子点滅器をご使用ください。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。
- 表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

LED電球仕様 LDC1CL-G-E17-G327

| サイズ (mm) | 質量 (g) | 定格入力電流 (A) | 定格消費電力 (W) | 設計寿命 (h) | 全光束 (lm) | 光色 |
|------------------|--------|------------|------------|----------|----------|-------|
| 全長 93 × 外径 32 | 17 | 0.014 | 1.2 | 30000 | 50 | 電球色相当 |

交流電源100V50/60Hz共用

- ※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ※ホチキス止めをしてありますので、取り扱いは十分ご注意ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合には良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo. 1749-2



T4901087196937

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159



MU130110A

MADE IN TAIWAN

クリア
電球色相当
WARM WHITE