



仕様											
本体サイズ (mm)	光源色	色温度 (K)	演色性	全光束 (lm)	定格電圧 (V)	定格消費電力 (W)	入力電流 (A)	設計寿命 (h)	本体重量 (g)	口金	付属品
$\phi 29 \times L436$ ※ピン含まず	昼光色	6500	Ra80	1,070	100	6.7	0.116	40,000	約86	G13	ダミースターターE型 (口金: E17)

※ 寸法公差: 電気用品安全法技術基準参照。

	特記事項			型番	LDF15D/7/8/2
				品名	LED直管15W型 昼光色 グロー式
	作成日	承認	作成	株式会社ヤザワコーポレーション	