



仕様											
本体サイズ (mm)	光源色	色温度 (K)	演色性	全光束 (lm)	定格電圧 (V)	定格消費電力 (W)	入力電流 (A)	設計寿命 (h)	本体重量 (g)	口金	付属品
$\phi 29 \times L1198$ ※ピン含まず	昼光色	6500	Ra80	2,300	100-240	15	0.248	40,000	約190	G13	ダミースターターP型 (口金: P21)

※ 寸法公差: 電気用品安全法技術基準参照。

	特記事項			型番	LDF40D/15/20VF/2
				品名	LED直管40W型 昼光色 クロ-式
	作成日	承認	作成	株式会社ヤザワコーポレーション	