



仕様											
本体サイズ (mm)	光源色	色温度 (K)	演色性	全光束 (lm)	定格電圧 (V)	定格消費電力 (W)	入力電流 (A)	設計寿命 (h)	本体重量 (g)	口金	付属品
φ29×L580 ※ピン含まず	昼白色	5000	Ra80	1,260	100	7.6	0.138	40,000	約106	G13	ダミースターターE型 (口金：E17)

※ 寸法公差：電気用品安全法技術基準参照。

	特記事項			型番	LDF20N/8/10/2
				品名	LED直管20W型 昼白色 グロー式
	作成日	承認	作成	株式会社ヤザワコーポレーション	