

ご使用上の注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。またLED素子の交換はできません。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や、遅れ停止スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。
- LED電球の周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周囲温度:5℃~35℃)
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。(雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。)(雑音が入る場合は、ランプから1m以上離してご使用ください)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- 本体の汚れをとる場合は、水で薄めた中性洗剤を布に浸して拭き取ってください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大阪市新田区新田4-10 http://www.elpa.co.jp/ 042(473)0159

※取り付け、外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※ご購入の際は必ず向きを確認し、左右の向きは必ず向きを揃えてください。

※点灯しなくなった場合は、LED電球本体は交換してください。

※点灯中に、LED電球のLED電球本体は交換しないでください。

タイプ	全周 80
口径	φ17
重量	37
定格消費電力	4.2
定格入力電流	0.07
設計寿命	40000
全光束	325
光束(lm)	200
光束(lm)	100
光束(lm)	100
中心光束(cd)	100
光束色相当	昼光色相当

●消費電力は4.2W(推奨使用周囲温度5℃~35℃)です。

●光束は、電球とは異なる光束特性(配光)があります。

●LED素子には「チップ」があるため、明るさが異なる場合があります。

●点灯中は、LED電球本体は交換しないでください。

●LED電球のLED電球本体は交換しないでください。

●LED電球のLED電球本体は交換しないでください。

LED電球
ミニレフランプタイプ

325 ルーメン
明るさ (全光束)

昼光色相当

消費電力 4.2w

光束 200ルーメン

LED elpaball エルパボール

口金のサイズをご確認ください

17mm

明るさ (全光束) 325 ルーメン
昼光色相当

E17 口金

調光(明るさが調節できる)機能のついた器具や回路には使用できません。

安全上の注意

警告 ●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。【火災の原因】

●取付け、取外しや器具清掃のときは必ず電源を切ってください。【感電の原因】

注意 ●器具で指定されたW(ワット数)以下のLED電球をご使用ください。【寿命の原因】

●物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。【破損・ケガの原因】

●LED電球は、ソケットに確実に取付けてください。【落下の原因】

●点灯中や消灯直後は、LED電球が熱いので触れないでください。【ヤケドの原因】

●安全上、LED電球を直射することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。