

LED電球 100 W形相当 昼光色相当 明るさ1650lm

■お買い求めの前に
以下のような器具には絶対 사용하지 ください。

調光機能の付いた照明器具及び回路
【調光：明るさを調節できる機能】(100%点灯でも使用不可)

- ・HIDランプ用器具・リモコン付きの照明器具や回路
- ・誘導灯・非常用照明器具・防熱材施工器具(SB、SG、SG形表示器具)

●このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

- 人感スイッチなど自動点灯装置や、遅れ防止スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。
- 屋外または雨や水滴のかかる状態、または湿度の高いところで使用しないでください。

調光機能付き 非対応
誘導灯 非対応
水銀灯器具など 非対応
防熱材施工器具 非対応

■LED電球仕様

サイズ (mm)	質量 (g)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (mA)	設計寿命 (h)	全光束 (lm)	エネルギー消費効率 (lm/W)	光色
全長 122 × 外径 65	56	14.2	250	40000	1650	116.2	昼光色相当

●表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

●ランプ周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。

●白熱電球とは明るさ、光の広がり方(配光)が異なります。

●光色は、電球光とは異なる昼光色相当です。

●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

点灯中・消灯直後のランプ本体は、大変熱くなりますので手を触れないでください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご負いません。

※レシート、販売証明書など、購入日が分かるものを大切に保管ください。

紙 外箱

オーダーNo. 1997-5

4 901087 219964

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-0053 大阪府大東市朝日町4-9-9 <http://www.elpa.co.jp/>
【代表】 大塚 功 21(07)11164 1 受付時間：9:00～17:30 (土曜) 営業 042(473)10159 ※土曜・休日 受付時間外

MADE IN CHINA 200318A

安全上のご注意

警告

- 紙または布でおおったり、触れやすいものに近づけないでください。【火災の原因】
- 調光(明るさを調節できる)機能の付いた照明器具及び回路、非常用照明器具、誘導灯器具並びにHIDランプ用器具では絶対 사용하지 ください。【故障・発煙の原因】
- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では絶対 사용하지 しないでください。【故障・発煙の原因】
- 取り付け、取り外しまたは器具清掃のときは必ず電源を切ってください。【感電の原因】

注意

- 器具で指定されたW(ワット数)以下のランプを使用してください。【短寿命の原因】
- 落としたり、傷をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけないでください。【故障・発煙の原因】
- 点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので触れないでください。【ヤケドの原因】
- ランプは、リフレクトに確実に取り付けてください。【落下の原因】
- 屋外または雨や水滴のかかる状態、または湿度の高いところで使用しないでください。【故障の原因】

白熱電球とのサイズ比較

白熱電球 全長 110mm × 外径 65mm

LED電球(本製品) 全長 122mm × 外径 65mm 質量 約56g

ワイドに明るい広配光設計

光の広がり 約 200°

〈発光イメージ〉

LED電球の明るさめやす

LED電球の明るさは、全光束(ルーメン=lm)で選びます。全ての方向へ放射される光の量を示す単位で、数値が大きいほど明るくなります。

本製品 1650lm

485lm 640lm 810lm 1160lm 1520lm 2400lm

※40W相当 ● 50W相当 ● 60W相当 ● 80W相当 ● 100W相当

※取り付けの照明器具によっては、適正な配光や明るさが得られない場合があります。

密閉型器具対応

※使用状況により寿命が短くなる場合があります。

省エネ法2027年度 目標基準達成

「100」を認めてください
各「調光」の「調光」機能の「調光」機能の「調光」機能

ELPA LED電球 一般電球形 LDA14D-G-G5105

広配光 200°
消費電力 14.2W
5年保証 保証書在中
E26 口金

明るさ 1650lm (全光束)

LED電球 一般電球形 LDA14D-G-G5105

広配光 200°
消費電力 14.2W
5年保証 保証書在中
E26 口金

明るさ 1650lm (全光束)

LED電球 一般電球形 LDA14D-G-G5105

広配光 200°
消費電力 14.2W
5年保証 保証書在中
E26 口金

明るさ 1650lm (全光束)

調光(明るさを調節できる)機能の付いた器具や回路には使用できません。

調光(明るさを調節できる)機能の付いた器具や回路には使用できません。

省エネ法2027年度 目標基準達成 省エネ法2027年度 目標基準達成

LD A14D-G-G5105

使用上のご注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。またLED素子の交換はできません。
- ランプ周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- (雑音が入る場合は、ランプから1m以上離してご使用ください)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ランプを直接視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。