

E26口金 耐振電球

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。
車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。



耐振電球 ■ 110V用・E26口金

種別	品番	POSコード (下6桁)	E A 品番	ガラス 仕上	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	
					バルブ径	長さ						
55 ミリ 径	20形	RC110V20W・C/D	☎2881358	EA758XE-20A	クリア	55	98	34	E26	20	140	1000
	40形	RC110V40W・C/D	☎2881372	EA758XE-40A	クリア	55	102	34	E26	40	335	1000
60 ミリ 径	60形	RC110V60W・C/D	☎2881389	EA758XE-60A	クリア	60	105	38	E26	60	590	1000
70 ミリ 径	100形	RC110V100W・C/D	☎2881334	EA758XE-100A	クリア	70	122	46	E26	100	1150	1000
80 ミリ 径	200形	RC110V200W・C/D	☎2881365	EA758XE-200A	クリア	80	165	58	E26	200	2740	1000

[パッケージ]

55ミリ径



60ミリ径



70ミリ径



80ミリ径

