

**EA758XH-10D**  
(非常口用 蛍光灯)

○スタータ形蛍光灯

- 昼光色
- 色温度 6500K
- 全長 330mm  
ガラス管径 25.5mm
- 重量 57g
- 口金 G13
- 定格ランプ電力 10W
- ランプ電流 0.230A
- 全光束 420lm
- 定格寿命 6000h
- 適合点灯管 EG-7E、EG-7P  
適合電子点灯管 FE-7E、FE-1E



※蛍光灯は、器具や安定期の種類によって適合するランプが制限される場合があります。正しい組み合わせをご確認ください。

		スタータ形蛍光灯 FL、FLC	ラピッドスタータ形蛍光灯 (FLR)			Hf蛍光灯 FHF
			M-X	M-X・36	M	
銅 鉄 式	スタータ式器具	○	△	×	△	×
	ラピッド式器具	×	○	○	○	×
	ラピッド式防水器具	×	○	○	×	×
	調光用器具	×	×	×	○	×
イン バー タ 式	FL用(家庭用)器具	○	×	×	×	×
	FLR用器具	×	○	○	△	×
	Hf用器具	×	×	×	×	○
	調光用器具(Hf除く)	△	△	△	△	×
非常灯、誘導灯器具		※非常灯、誘導灯器具への適合ランプ：日本照明器具工業規格で規定されています。				