



品番	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合	適合
		ガラス管径	長さ							点灯管	電子点灯管
FLR40S・N/M-XRF3	フルホワイト (昼白色)	32.5	1198	253	G13	40	0.420	2570	12000	—	—

- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 ● 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 ● 上記定格は、いずれも標準値を示します。
 ● 銅鍍式安定器の連続調光形器具には使用できません。
 ● 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 ● 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
 ● 落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 ● 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
 ● 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
 ● 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
 ● 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)

! 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先	尺度 1/1	品名	フルホワイト蛍光灯直管 (昼白色)	品番	FLR40S・N/M-XRF3
図法					
作成者 吴川	検印	初回作成 2022年01月01日	訂正(日付) 年 月 日	図面整理No. F22-1170-01	改訂No.