

EA758XH-440B

品番

FLR40SWMXPR

2018年07月01日 発売

品名

飛散防止膜付蛍光灯〈白色〉



発売日・終了日	発売日:2018年07月01日
タイトル	バルブ外面全体に合成樹脂被膜（ポリエステルフィルム）を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場（純黄色）もあります。
注釈	<ul style="list-style-type: none">●FLR40S…/M-X・36P、FLR110H…/A・100Pは、銅鉄式安定器の非常用照明器具・誘導灯には使用できません。●FLR40S…/M-X・36P、FLR110H…/A・100Pは、密閉性が高く熱がこもりやすい器具や、過電圧になりやすいところには使用できません。●FLR40S…/M-X・36P、FLR110H…/A・100Pは低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。40形は周囲温度5℃～40℃、65形・110形は10℃～40℃での屋内使用としてください。●FLR40S…/M-X・36Pは、スタータ形器具には絶対に使用しないでください。●ラピッドスタート形の内面導電被膜方式のランプは銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。●110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。●学校用・食品工場用・遊技場用・車両用の代替としてスタンダードタイプをお勧めします。●Hf器具専用形は、必ずHf表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。●FLR40…/M・P（外面ストライプ方式）のランプは瞬時再始動しない場合があります。
商品名	飛散防止膜付蛍光灯
サブタイトル	品番末尾「R」付 光束ダウン（旧2910lm→新2760lm）
品名	飛散防止膜付蛍光灯 直管・ラピッドスタート形
カタログ品番	FLR40S-W/M-X-PR
POS区分	[P4]: 上7桁4549980
区分付きPOSコード	[P4]097762
発売日	2018/7/1
標準梱包	25×1

納期区分	○：工場在庫品
集合商品	なし
フック商品	なし
グリーン対応	なし
個装形態	サック
個装寸法	1218×34×34
個装重量	281
外装1寸法	1254×175×173
外装1重量	7600
外装1入数	25×1
長さ (mm)	1198
質量 (g)	253
口金	G13
全光束 (lm)	2760
定格寿命 (h)	12000
色温度 (K)	4200K
光色	白色
ガラス管径 (mm)	32.5
定格ランプ電力 (W)	40
ランプ電流 (A)	0.42
適合点灯管	-
適合電子点灯管	-