



品番	品名	光色	寸法(mm)		質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合
			ガラス管径	長さ							適合
FLR40S-W/M-X-PRF3		白色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	2480	12000	適合 電子点灯管
											適合 点灯管

- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。  
 ●定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。  
 ●上記定格は、いずれも標準値を示します。  
 ●取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)  
 ●当てたりして傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)  
 ●器具の引きひもを強くはじいたりランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)  
 ●ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・ケガの原因)  
 ●初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくで消えます。  
 ●照明器具にも寿命があります。器具のご使用年限をご確認の上、当ランプをご使用ください。

ご注意)

提出先	尺度 1/1	品名 飛散防止膜付蛍光灯 (白色)	品番 FLR40S-W/M-X-PRF3
図法			
作成者 吳川	検印 	初回作成 2022年01月01日	訂正(日付) 年 月 日
		図面 整理No.	F22-1174-01
			改訂No.

安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。