

商品概要

詳細 (スペック)

LEDラインナップ

LEDの特長



EA758XJ-11B

詳細 (スペック)

|                    |                           |      |
|--------------------|---------------------------|------|
| 種別                 | LED装飾電球 T形タイプ クリアタイプ 0.7W |      |
| 光色                 | 電球色相当                     |      |
| 口金                 | E12                       |      |
| 周波数                | 50/60Hz共用                 |      |
| 定格電圧               | 100V                      |      |
| 定格入力電流             | 0.008A                    |      |
| 全光束 (ランプ単体の明るさ)    | 20 lm                     |      |
| 発光効率               | 28.5 lm/W                 |      |
| 密閉型器具対応            | ○ <sup>※1</sup>           |      |
| 色温度                | 2800K                     |      |
| 寸法                 | 外径                        | 20mm |
|                    | 長さ                        | 48mm |
| 質量                 | 7.5g                      |      |
| 定格寿命 <sup>※2</sup> | 40000時間                   |      |
| 定格消費電力             | 0.7W                      |      |
| POSコード             | 4902704778833             |      |

※1 器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。

※2 定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。