

商品名 高W S35ミニランプ形LED L色 CL

型番 LDA1LG35E17C

JANコード4966307317400

本体寸法 Wmm×Hmm×Dmm

本体重量 9g

EA758EX-46A

寸法

全長 59mm

外径 (φ) 35mm

口金 E17

材質

材質本体：ガラス、口金：ニッケルメッキ銅

光源

ガラス色 クリア

設計寿命 20000時間

光源色 電球色相当

明るさ (相当) 15形相当

光源 LED

機能

定格入力電流 (A) 0.011A

調光機能 なし

消費電力 0.9W

全光束 120lm

周波数 50/60Hz

パッケージ情報

マスター入数 60

インナー入数 10

パッケージ寸法 (はば) 45mm

パッケージ寸法 (高さ) 140mm

パッケージ寸法 (奥行) 45mm

パッケージ重量 30g

包装形態 窓付き化粧箱

特徴

●従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気演出

