

E17口金

## ミニクリプトン電球

アルゴンよりも熱伝導率の低いクリプトンの封入で、長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によって、スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなど幅広く使用できます。



## ミニクリプトン電球 ■E17口金

フック

種別	品番	POSコード (下6桁)	EA品番	ガラス 仕上	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	
					バルブ径	長さ						
35 ミリ 径	25形	LDS110V22W・C・K	2505162	EA758XM-1	クリア	35	67	14	E17	22	255	2000
	60形	LDS110V54W・C・K	2505247	EA758XM-2	クリア	35	67	14	E17	54	800	2000