



EA758XP-31C

LDA4L-G-4T6 LED電球 E26 広配光タイプ
電球色 40形相当 485 lm

分類	全般 屋内向け電球
光束	全光束 485lm
消費電力	4.4 w
製品サイズ	Φ55 mm 長さ 101 mm

商品詳細情報

シリーズ	-
サイズ	長さ101 mm Φ55 mm
ランプタイプ	電球40W相当
口金	E26
色温度	2700 K
質量	39 g
演色性評価数	Ra 83
光束	全光束 485lm
寿命	40,000 時間
製品カラー	-
機能	
消費電力	4.4 W
消費効率	110.2 lm/W
定格電圧	100V
防水性能	IP
センサー	-
調光	-
調色	-
調光範囲	-
グリーン購入 対応	-
電源種類	A C