



EA758XP-34C



LDA7D-G-6T5



LDA7N-G-6T5



LDA8L-G-6T5

E26口金 一般電球

一般電球60形相当 広配光タイプ

密閉形器具対応 5年保証

✓ 約10年間取り替え不要！ (1日10時間、365日使用)

✓ 光が広がる広配光タイプ

白熱電球のような光の広がりがある広配光タイプなので、ダウンライトの器具や密閉器具などの照明へ最適です。

✓ 密閉形器具にも対応！

※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。

✓ 5年保証 アイリスオーヤマのLED電球は5年保証！

全光束

昼光色
全光束
60形相当



一般電球との寸法比較



昼白色
全光束
60形相当



電球色
全光束
60形相当



EA758XP-34C

昼光色相当



品番 LDA7D-G-6T5

JAN 4967576336420

口金 E26口金(直径26mm)

全光束 約810lm

定格消費電力 約7.2W

定格入力電流 約0.127A

配光角 約220°

外形寸法 全長98mm、外径52mm

質量 約50g

設計寿命 40000時間※

昼白色相当



品番 LDA7N-G-6T5

JAN 4967576300285

口金 E26口金(直径26mm)

全光束 約810lm

定格消費電力 約7.3W

定格入力電流 約0.117A

配光角 約220°

外形寸法 全長98mm、外径52mm

質量 約50g

設計寿命 40000時間※

電球色相当



品番 LDA8L-G-6T5

JAN 4967576300292

口金 E26口金(直径26mm)

全光束 約810lm

定格消費電力 約7.9W

定格入力電流 約0.138A

配光角 約220°

外形寸法 全長98mm、外径52mm

質量 約50g

設計寿命 40000時間※