

EA758XR-106BC

LED電球 4.1W(昼光色相当) LDA4DHEW2



詳細(スペック)

種別	一般電球タイプ 4.1W	
光色	昼光色相当	
口金	E26	
周波数	50/60Hz共用	
定格電圧	100V	
定格入力電流	0.068A	
全光束(ランプ単体の明るさ)	一般電球40形相当 485 lm	
消費効率	118.3 lm/W	
調光器対応	x ^{※1}	
断熱材施工器具対応	x ^{※2}	
密閉型器具対応	○ ^{※3}	
屋外器具対応	○ ^{※4}	
色温度	6500K	
寸法	外径	55mm
	長さ	106mm
質量	72g	
定格寿命 ^{※5}	40,000時間	
定格消費電力	4.1W	
POSコード	4549980002476	

※1 段調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。(破損・発煙・短寿命の原因)

※2 SB、SGI、SG形表示器具(破損・発煙・短寿命の原因)

※3 器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえため、明るさが低下する場合があります。

※4 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因)

・ランプ周囲温度0°C~40°Cの範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)

・屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因)

※5 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません。