



EA758XR-117AG

美しい彩りをあざやかに再現

- 自然光と同じ色あざやかさ（演色性Ra90）
- 暖かさと明るさを両立した「温白色」新登場
- シリカ電球同等形状（外径:55mm/長さ:98mm）

品番	LDA5LDGSZ4
口金	E26
全光束（ランプ単体の明るさ）	一般電球40形相当 485 lm
調光器対応	×※1
断熱材施工器具対応	○※2
密閉型器具対応	○※2
屋外器具対応	○※3
外径	55mm
長さ	98mm
質量	65g
定格消費電力	4.9W

※1 段調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。（破損・発煙・短寿命の原因）

※2 器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。

※3 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

- ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用する。（水滴・結露による故障の原因）
- ・ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。（水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因）
- ・屋内配線に接続された器具（宅内のブレーカーに接続された器具）で使用する。（雷などの高電圧による短寿命の原因）

● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

LED電球プレミアX 4.9W（電球色相当） LDA5LDGSZ4



詳細（スペック）

種別		一般電球タイプ 4.9W
光色		電球色相当
口金		E26
周波数		50/60Hz共用
定格電圧		100V
定格入力電流		0.085A
全光束（ランプ単体の明るさ）		一般電球40形相当 485 lm
消費効率		98.9 lm/W
調光器対応		×※1
断熱材施工器具対応		○※2
密閉型器具対応		○※2
屋外器具対応		○※3
色温度		2700K
寸法	外径	55mm
	長さ	98mm
質量		65g
定格寿命※4		40,000時間
定格消費電力		4.9W
POSコード		4549980298398

※1 段調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。（破損・発煙・短寿命の原因）

※2 器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。

※3 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

- ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用するこ。 （水滴・結露による故障の原因）
- ・ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。（水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因）
- ・屋内配線に接続された器具（宅内のプレーカーに接続された器具）で使用するこ。 （雷などの高電圧による短寿命の原因）

※4 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません。