

# EA758XR-208C

LED電球 6.7W(昼光色相当) LDA7DGE17K60ESW2



## 詳細(スペック)

種別	小形電球タイプ 6.7W	
光色	昼光色相当	
口金	E17	
周波数	50/60Hz共用	
定格電圧	100V	
定格入力電流	0.120A	
全光束(ランプ単体の明るさ)	小形電球60形相当 760 lm	
消費効率	113.4 lm/W	
調光器対応	×※1	
断熱材施工器具対応	○※2	
密閉型器具対応	○※2	
屋外器具対応	○※3	
色温度	6500K	
寸法	外径	40mm
	長さ	79mm
質量	52g	
定格寿命※4	40,000時間	
定格消費電力	6.7W	

※1 段調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。(破損・発煙・短寿命の原因)

※2 器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。

※3 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

- ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因)
- ・ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)
- ・屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因)

※4 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません。