

E17口金 **ボール電球** (旧称: パナボール電球)

シンプルな球形のバルブ形状で、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。ガラス仕上げ「ホワイト」は柔らかいムード、「クリア」はキラキラしたムードをつくります。



[パッケージ]



ボール電球 ■E17口金

フック

種別	品番	POSコード (下6桁)	EA品番	標準 梱包	ガラス 仕上	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
						バルブ径	長さ					
50 ミリ 径	25形	GC100V24W50E17	EA758XR-1A	5×4	クリア	50	73	18	E17	24	230	2000
	57形	GC100V57W50E17	EA758XR-3	5×4	クリア	50	73	18	E17	57	785	2000
		GW100V57W50E17	EA758XR-7	5×4	ホワイト	50	73	18	E17	57	740	2000

- 注) ●専用器具でご使用ください。
●110V電球を100V電球に替えた場合、明るさは上昇し(同じ形式の場合)、寿命が短くなります。

[分光分布]

