

# LED電球 ハイビーム電球タイプ 4.4W(電球色相当) LDR4LWHB7 EA758XR-311A

## ハイビーム電球からの取り替えに おすすめのLED電球ハイビーム電 球タイプ

店舗・看板などのスポット照明におすすめ

耐光仕上げで日光による劣化を抑制

防水リング内蔵で屋外でも使用可能な防滴構造

発売月 2018年10月



商品概要	詳細 (スペック)
------	-----------

品番	LDR4LWHB7
口金	E26
ビーム角	30°
ビーム光束	220 lm
調光器対応	×※1
断熱材施工器具対応	×※2
密閉型器具対応	○※3
屋外器具対応	○※4
外径	121mm
長さ	135mm
質量	475g
定格消費電力	4.4W

※1 段調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。(破損・発煙・短寿命の原因)

※2 SB、SGI、SG形表示器具 (破損・発煙・短寿命の原因)

※3 器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。

※4 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

- ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因)
- ・ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)
- ・屋内配線に接続された器具 (宅内のブレーカーに接続された器具) で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因)

- 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。