

LED電球 ハイビーム電球タイプ 7.1W(電球色相当) LDR7LWHB10

EA758XR-312A

ハイビーム電球からの取り替えに
おすすめのLED電球ハイビーム電
球タイプ

- 店舗・看板などのスポット照明におすすめ
- 耐光仕上げて日光による劣化を抑制
- 防水リング内蔵で屋外でも使用可能な防滴構造

発売月 2018年10月



商品概要		詳細（スペック）	
品番		LDR7LWHB10	
口金		E26	
ビーム角		30°	
ビーム光束		330 lm	
調光器対応		×※1	
断熱材施工器具対応		×※2	
密閉型器具対応		○※3	
屋外器具対応		○※4	
外径		121mm	
長さ		135mm	
質量		475g	
定格消費電力		7.1W	

- ※1 段調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。（破損・発煙・短寿命の原因）
- ※2 SB、SGI、SG形表示器具（破損・発煙・短寿命の原因）
- ※3 器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
- ※4 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。
 - ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用する。（水滴・結露による故障の原因）
 - ・ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所で使用すること。（水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因）
 - ・屋内配線に接続された器具（宅内のブレーカーに接続された器具）で使用する。（雷などの高電圧による短寿命の原因）

● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。