

品番 EA758XR-313
品名 LED電球(電球色)

<ハイビーム電球タイプ>明るさ 150
形相当^{※1}

看板照明、スポットライトなどのハイビーム電球からの置き換えに^{※2}

約40000時間の長寿命^{※3}。

防雨構造で屋外利用可能^{※4}



※1 当社ハイビーム電球との比較

※2 使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により、使用できない場合があります。断熱材施工器具(SB、SG I、SG形)には使用できません。

※3 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

※4 口金部分の防水処理が必要



詳細 (スペック)

種別	ハイビーム電球タイプ 17.0W	
光色	電球色相当	
口金	E26	
周波数	50/60Hz共用	
定格電圧	100V	
定格入力電流	0.285A	
ビーム角	30度	
全光束 (ランプ単体の明るさ)	980 lm	
発光効率	57.6 lm/W	
ビーム光束	490 lm	
中心光度	3100 cd	
密閉型器具対応	○ ^{※1}	
屋外器具対応	○ ^{※2}	
色温度	2700K	
寸法	外径	121mm
	長さ	135mm
質量	330g	
定格寿命 ^{※3}	40000時間	
定格消費電力	17.0W	

※1 器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。

※2 口金部分の防水処理が必要

※3 定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。