



ボール電球同等サイズのLED電球ボール電球タイプ

- ボール電球同等サイズを実現（外径:95mm/長さ:127mm）
- 明るさ広がる広配光 約220度
- 色鮮やかRa84

品番	LDG4LG95W
口金	E26
全光束（ランプ単体の明るさ）	ボール電球40形相当 430 lm
調光器対応	×※1
断熱材施工器具対応	×※2
密閉型器具対応	×
屋外器具対応	○※3
外径	95mm
長さ	127mm
質量	103g
定格消費電力	3.7W

※1 1段階調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。（破損・発煙・短寿命の原因）

※2 SB、SGI、SG形表示器具（破損・発煙・短寿命の原因）

※3 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

- ・ 下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。（水滴・結露による故障の原因）
- ・ ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。（水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因）
- ・ 屋内配線に接続された器具（宅内のプレーカーに接続された器具）で使用すること。（雷などの高電圧による短寿命の原因）

● 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

LED電球 3.7W（電球色相当） LDG4LG95W



詳細（スペック）

種別	ボール電球タイプ 3.7W	
光色	電球色相当	
口金	E26	
周波数	50/60Hz共用	
定格電圧	100V	
定格入力電流	0.062A	
全光束（ランプ単体の明るさ）	ボール電球40形相当 430 lm	
消費効率	116.2 lm/W	
調光器対応	×※1	
断熱材施工器具対応	×※2	
密閉型器具対応	×	
屋外器具対応	○※3	
色温度	2700K	
寸法	外径	95mm
	長さ	127mm
質量	103g	
定格寿命※4	40,000時間	
定格消費電力	3.7W	
POSコード	4549980008454	

※1 段調光器具も含む。100%点灯でも使用不可。（破損・発煙・短寿命の原因）

※2 SB、SGI、SG形表示器具（破損・発煙・短寿命の原因）

※3 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

- ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。（水滴・結露による故障の原因）
- ・ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所で使用すること。（水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因）
- ・屋内配線に接続された器具（宅内のプレーカーに接続された器具）で使用すること。（雷などの高電圧による短寿命の原因）

※4 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません。