



EA758XR-351A

## <ミニレフ電球タイプ>明るさ ミニレフ電球40W形相当(光束80lm)<sup>※1</sup>

- ミニレフ電球サイズ<sup>※2</sup>
- ミニレフ電球と同じ光束角40度
- 密閉型器具・屋外器具対応<sup>※3※4</sup>

※1 当社ミニレフ電球との比較

※2 同じ明るさのミニレフ電球（長さ75mm×外径50mm）との比較

※3 器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。

※4 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

- ・ 下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。（水滴・結露による故障の原因）
- ・ ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所で使用すること。（水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因）
- ・ 屋内配線に接続された器具（宅内のプレーカーに接続された器具）で使用すること。（雷などの高電圧による短寿命の原因）

品番	LDR4LWE17RF4X
口金	E17
密閉型器具対応	○ <sup>※1</sup>
屋外器具対応	○ <sup>※2</sup>
外径	50mm
長さ	75mm
質量	50g
定格消費電力	3.9W

※1 器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。

※2 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

- ・ 下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。（水滴・結露による故障の原因）
- ・ ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所で使用すること。（水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因）
- ・ 屋内配線に接続された器具（宅内のプレーカーに接続された器具）で使用すること。（雷などの高電圧による短寿命の原因）
- 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

# LED電球 3.9W (電球色相当) LDR4LWE17RF4X

## 詳細 (スペック)



種別	ミニレフ電球タイプ 3.9W	
光色	電球色相当	
口金	E17	
周波数	50/60Hz共用	
定格電圧	100V	
定格入力電流	0.065A	
ビーム角	40度	
ビーム光束	ミニレフ電球40W形相当 80 lm	
中心光度	310cd	
密閉型器具対応	○※1	
屋外器具対応	○※2	
色温度	2700K	
寸法	外径	50mm
	長さ	75mm
質量	50g	
定格寿命※3	40000時間	
定格消費電力	3.9W	
POSコード	4549980396360	

※1 器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。

※2 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

- ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。(水滴・結露による故障の原因)
- ・ランプ周囲温度0℃~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。(水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)
- ・屋内配線に接続された器具(宅内のブレーカーに接続された器具)で使用すること。(雷などの高電圧による短寿命の原因)

※3 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません。