

LED電球 7.3W(電球色相当) LDA7LGDSK6

## EA758XR-521A



### 調光器対応のLED電球広配光タイプ（明るさ60形相当）

- ・調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場
- ・配光角約180度「広範囲を明るく照らす」
- ・白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応

品番	LDA7LGDSK6
口金	E26
全光束 (ランプ単体の明るさ)	電球60形相当 810 lm
調光器対応	○
断熱材施工器具対応	○※1
密閉型器具対応	○※2
屋外器具対応	○※3
外径	53mm
長さ	100mm
質量	68g
定格消費電力	7.3W

※1 器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。

※2 器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。

※3 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

- ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。（水滴・結露による故障の原因）
- ・ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。（水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因）
- ・屋内配線に接続された器具（宅内のブレーカーに接続された器具）で使用すること。（雷などの高電圧による短寿命の原因）
- 商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。

# LED電球 7.3W(電球色相当) LDA7LGDSK6

## 詳細（スペック）

種別	一般電球タイプ 広配光 調光タイプ 7.3W	
光色	電球色相当	
口金	E26	
周波数	50/60Hz共用	
定格電圧	100V	
定格入力電流	0.115A	
全光束 (ランプ単体の明るさ)	電球60形相当 810 lm	
消費効率	110.9 lm/W	
調光器対応	○	
断熱材施工器具対応	○※1	
密閉型器具対応	○※2	
屋外器具対応	○※3	
色温度	2700K	
寸法	外径	53mm
	長さ	100mm
質量	68g	
定格寿命※4	40000時間	
定格消費電力	7.3W	
POSコード	4549980298558	

※1 器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。

※2 器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。

※3 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。

- ・下面開放を除く防雨型、または防湿型の器具で使用すること。（水滴・結露による故障の原因）
- ・ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光があたらない場所で使用すること。（水滴・結露による故障、温度過熱による短寿命の原因）
- ・屋内配線に接続された器具（宅内のブレーカーに接続された器具）で使用すること。（雷などの高電圧による短寿命の原因）

※4 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません。