



EA758XS-100CB

種別	D形 電球100形タイプ 20W	
光色	クール色	
口金	E26	
周波数	50/60Hz共用	
定格電圧	100V	
定格入力電流	0.35A	
定格消費電力	20W	
全光束 (ランプ単体の明るさ)	1310 lm	
色温度	6500K	
定格寿命 ^{※1}	10,000時間	
発光効率	65.5 lm/W	
寸法	外径	52mm
	長さ	137mm
質量	90g	

※1 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の繰り返し条件下で試験した時、50%のランプが「点灯しなくなるまでの点灯時間」または、「全光束が初光束の60%に下がるまでの点灯時間」のうち短い時間の平均値を示します。